



Lichtjaren voorsprong op alle andere LED-toestellen



DERMALUX COMPACT LITE

Gratis online opleiding	✓		
Gratis praktijktraining	✓		
Garantieperiode	2 jaar		
Beschikbare golflengtes/kleuren (uitgedrukt in nm) <i>Enkel 415nm (blauw), 633nm (rood) en 830nm (NIR) zijn klinisch bewezen</i>	415nm/ 633nm / 830nm		
Gebruik van 1 golflengte/kleur tegelijk <i>Om gericht 1 probleem aan te pakken</i>	✓		
Gebruik van meerdere golflengtes/kleuren tegelijk <i>Om meerdere huidproblemen tegelijk aan te pakken</i>	✓		
LED-soort die gebruikt worden <i>Keramische LED's leveren de hoogste output en beste resultaten</i>	Tri-wave MD LED		
Aantal LED's <i>Hoe meer LED's, hoe groter het behandeloppervlak - en hoe sneller het resultaat</i>	1440		
Standaardafwijking op de LED's <i>Hoe kleiner de afwijking hoe gericht de lichtbundel en hoe veiliger het toestel is</i>	2nm		
LED koeling <i>Hoe beter de koeling, hoe meer energie beschikbaar blijft voor de output - en hoe beter het resultaat</i>	Geïntegreerde koeling		
De lichtdosis (uitgedrukt in j/cm²) <i>Hoe groter de dosis, hoe (krachtiger de behandeling en) sneller het resultaat</i>	8,4-240		
De lichtintensiteit (uitgedrukt in mW/cm²) <i>Hoe hoger de intensiteit, hoe krachtiger de lichtdosis</i>	7-200		
Aantal behandelprotocols	18		
Voorgeprogrammeerde behandelprotocols	✓		
Eigen behandelprotocol op maat instellen	✓		
Standaardbehandeltijd (uitgedrukt in min.)	20		
Behandeltijd op maat instellen	✓		
Nabehandelingstijd (uitgedrukt in min.) <i>Minimale behandeltijd in combinatie met andere technieken</i>	10		
Grootte behandelzone (uitgedrukt in cm²) <i>Hoe groter de zone, hoe sneller het resultaat</i>	748		